

Garant**TCMT 16T304, Gatunek: HB7415-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260956 HB7415-1
GTIN	4062406749699
Klasa artykułu	21G

Opis

TCMT 16T304 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 110 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	HB7415-1
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	S
Łamacz wiórów	TIS
liczba wymian/ostrzy	3
posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 110 m/min

Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T304
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia