

**Garant****VCMT 110302, Gatunek: HB7415-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261364 HB7415-1
GTIN	4062406749750
Klasa artykułu	21G

**Opis**

VC.T 110302 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 110 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 1,5 mm
tolerancja	M
Gatunek	HB7415-1
posuw $f$	0,05 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 110 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 110302
promień naroża	0,2 mm

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	S
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	TIS
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia