

Garant**VBMT 110304, Gatunek: HB7415-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261144 HB7415-1
GTIN	4062406749712
Klasa artykułu	21G

Opis

VBMT 110304 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 110 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7415-1

Zastosowanie główne	S
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 110 m/min
Łamacz wiórów	TIS
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia