

Garant**VC.T 110304, Gatunek: HB7415-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261366 HB7415-1
GTIN	4062406749767
Klasa artykułu	21G

Opis

VC.T 110304 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 110 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	S
Łamacz wiórów	TIS
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 110304
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB7415-1

tolerancja	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 110 m/min
głębokość skrawania a_p	0,05 - 1,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia