

Garant**DNMG 150604, Gatunek: HU7305-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250760 HU7305-1
GTIN	4062406749811
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150604 HU7305-1 Gatunek: HU7305-1

Łamacz wiórów: AM1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 5 mmposuw f : 0,05 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 400 - 700 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	AM1
promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,05 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	400 - 700 m/min
Gatunek	HU7305-1
powłoka	bez powłoki
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
Zastosowanie główne	N
głębokość skrawania a_p	0,2 - 5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia