


**Garant****TN.G 160404, Gatunek: HU7305-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	251542 HU7305-1
GTIN	4062406749835
Klasa artykułu	21G

## Opis

TN.G 160404 HU7305-1 Gatunek: HU7305-1

Łamacz wiórów: AM1

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 400 - 700 m/min

## Opis techniczny

posuw $f$	0,05 - 0,6 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	400 - 700 m/min
Zastosowanie główne	N
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TN.G 160404
Gatunek	HU7305-1
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 5 mm
tolerancja	M

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
powłoka	bez powłoki
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	AM1
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia