


**Garant****WN.G 060404, Gatunek: HU7305-1****Dane zamówienia**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 252062 HU7305-1 |
| GTIN             | 4062406749873   |
| Klasa artykułu   | 21G             |

**Opis**

WN.G 060404 HU7305-1 Gatunek: HU7305-1

Łamacz wiórów: AM1

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 400 - 700 m/min**Opis techniczny**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne                        |
| Warunki skrawania                                   | w niewielkim stopniu nieciągły |
| tolerancja  | M                              |
| Gatunek   | HU7305-1                       |
| posuw $f$   | 0,05 - 0,6 mm/obr,             |
| Zastosowanie główne                                 | N                              |
| promień naroża                                      | 0,4 mm                         |

|  |  |
|--|--|
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne | 400 - 700 m/min                        |
| głębokość skrawania $a_p$                    | 0,2 - 5 mm                             |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej         | WN.G 060404                            |
| Łamacz wiórów                                | AM1                                    |
| powłoka                                      | bez powłoki                            |
| Rodzaj produktu                              | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |