

Garant**CNMG 120408, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250322 HB7130-2
GTIN	4062406749910
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120408 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 6 mmposuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 220 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	VG
Gatunek	HB7130-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 m/min
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia