

Garant**DNMG 110404, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250652 HB7130-2
GTIN	4062406749934
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 110404 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 270 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	VS
Gatunek	HB7130-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110404
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Zastosowanie główne	M

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,4 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia