

Garant**DNMG 150608, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250762 HB7130-2
GTIN	4062406749965
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150608 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
tolerancja	M
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Łamacz wiórów	VM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	4
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7130-2
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia