

Garant**WNMG 080412, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252210 HB7130-2
GTIN	4062406750084
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 080412 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 6 mmposuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 220 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 m/min
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VG
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	6
Zastosowanie główne	M
promień naroża	1,2 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia