

Garant**WN.G 080408, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252070 HB7130-2
GTIN	4062406750077
Klasa artykułu	21G

Opis

WN.G 080408 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
Łamacz wiórów	VM
Gatunek	HB7130-2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WN.G 080408
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm

tolerancja	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia