

Garant**WNMG 060404, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251952 HB7130-2
GTIN	4062406750046
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 060404 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 270 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 060404
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7130-2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia