

**Garant****CC.T 060204, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260142 HB7130-2
GTIN	4062406750152
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CC.T 060204 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 4 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 240 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
tolerancja	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	VM
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060204
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia