

Garant**CC.T 09T304, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260150 HB7130-2
GTIN	4062406750169
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 09T304 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	VM
Zastosowanie główne	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Gatunek	HB7130-2
tolerancja	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia