

Garant**TC.T 110204, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260982 HB7130-2
GTIN	4062406750343
Klasa artykułu	21G

Opis

TC.T 110204 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110204
Materiał ostrza	HM
tolerancja	M
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Gatunek	HB7130-2
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,

Łamacz wiórów	VM
liczba wymian/ostrzy	3
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia