

**Garant****SCMT 120404, Gatunki: HB7130-2**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260748 HB7130-2
GTIN	4062406750275
Klasa artykułu	21G

## Opis

SCMT 120404 HB7130-2 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 270 m/min

## Opis techniczny

posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 120404
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Gatunek	HB7130-2
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VS
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 270 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia