


Garant**SC.T 120408, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260766 HB7130-2
GTIN	4062406750312
Klasa artykułu	21G

Opis

SC.T 120408 HB7130-2 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
tolerancja	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SC.T 120408
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm

Gatunek	HB7130-2
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia