


Garant**SC.T 120404, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260765 HB7130-2
GTIN	4062406750305
Klasa artykułu	21G

Opis

SC.T 120404 HB7130-2 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7130-2
tolerancja	M

Łamacz wiórów	VM
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SC.T 120404
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia