

**Garant****VB.T 110304, Gatunek: HB7130-2**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	261224 HB7130-2
GTIN	4062406750404
Klasa artykułu	21G

### Opis

VB.T 110304 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

### Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
Łamacz wiórów	VM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Gatunek	HB7130-2
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	2
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia