

Garant**VBMT 160404, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261152 HB7130-2
GTIN	4062406750398
Klasa artykułu	21G

Opis

VBMT 160404 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 270 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Łamacz wiórów	VS
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160404
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7130-2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia