

Garant**VC.T 160404, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261458 HB7130-2
GTIN	4062406750473
Klasa artykułu	21G

Opis

VC.T 160404 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 160404
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7130-2

tolerancja	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia