


**Szczęki segmentowe, zestaw 3-elem., stal, do średnicy uchwytu: 210****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313738 210
GTIN	4060576180250
Klasa artykułu	33T

**Opis****Wykonanie:**

**Precyzyjnie frezowane** rowki i uzębienie, **nieczernione**.

**Zastosowanie:**

Mocowanie obwodowe, powodujące niewielkie odkształcenia.

**Materiał:**

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

**Pasuje do :**

**uchwyty mechaniczne** firmy Röhmi i innych producentów uchwytów mechanicznych.

**Wyp. dodatkowe:**

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

**wskazówka:**

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzone z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk

długość L: 72,5 mm

szerokość B: 140 mm

wysokość H: 80 mm

rozstaw otworów a: 35 mm

rozstaw otworów b: 25 mm

szerokość rowka D: 14 mm

**Opis techniczny**

szerokość B	140 mm
-------------	--------

rozstaw otworów b	25 mm
do średnicy uchwytu	210 mm
wysokość H	80 mm
długość L	72,5 mm
szerokość rowka D	14 mm
rozstaw otworów a	35 mm
Pasujące do kodu barwnego	uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile