


**Szczęki segmentowe, zestaw 3-elem., stal, do średnicy uchwytu: 250****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313738 250
GTIN	4060576180243
Klasa artykułu	33T

**Opis****Wykonanie:**

**Precyzyjnie frezowane** rowki i uzębienie, **nieczernione**.

**Zastosowanie:**

Mocowanie obwodowe, powodujące niewielkie odkształcenia.

**Materiał:**

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

**Pasuje do :**

**uchwyty mechaniczne** firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

**Wyp. dodatkowe:**

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

**wskazówka:**

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzone z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk

długość L: 87,5 mm

szerokość B: 180 mm

wysokość H: 80 mm

rozstaw otworów a: 40 mm

rozstaw otworów b: 30 mm

szerokość rowka D: 16 mm

**Opis techniczny**

wysokość H	80 mm
------------	-------

szerokość rowka D	16 mm
szerokość B	180 mm
długość L	87,5 mm
rozstaw otworów b	30 mm
rozstaw otworów a	40 mm
do średnicy uchwytu	250 mm
Pasujące do kodu barwnego	uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile