



Szlifierki kątowe, Typ: 7222806



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077111 7222806
GTIN	4014586895000
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa szlifierka kątowa FEIN Ø 125 mm.

- Mocny i wydajny silnik do codziennej pracy.
- Wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika dzięki monitorowaniu odrzutu, blokadzie ponownego rozruchu i uchwytowi antywibracyjnemu.
- Wysoka odporność na przeciążenia dzięki bezpośredniemu chłodzeniu silnika. Głowicę z przekładnią można obracać skokowo co 90° (zapewnia to optymalne położenie wyłącznika, zależnie od zastosowania).
- Szybka, niewymagająca użycia narzędzi wymiana materiałów ściernych za pomocą nakrętki szybko mocującej.

w dostawie::

Uchwyt, osłona, nakrętka mocująca, klucz.

oznaczenie producenta: CG13-125V

pobór mocy: 1300 W

maksymalna prędkość obrotowa: 11500 min⁻¹

zakres prędkości obrotowej: 2800 - 11500 min⁻¹

maks. Ø tarczy: 125 mm

maks. głębokość cięcia: 35 mm

Opis techniczny

masa	2,3 kg
maks. Ø tarczy	125 mm
pobór mocy	1300 W
Napięcie w sieci	240 V
zakres prędkości obrotowej	2800 - 11500 min ⁻¹
częstotliwość sieciowa	50 Hz
maks. wibracje wg EN	6 m/s ²
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
oznaczenie producenta	CG13-125V
maks. głębokość cięcia	35 mm
cechy szczególne	Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
maksymalna prędkość obrotowa	11500 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe