



## Szlifierki kątowe, Typ: 7222796



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077111 7222796
GTIN	4014586894980
Klasa artykułu	03F

### Opis

#### Wykonanie:

Kompaktowa szlifierka kątowa FEIN Ø 125 mm.

- Mocny i wydajny silnik do codziennej pracy.
- Wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika dzięki monitorowaniu odrzutu, blokadzie ponownego rozruchu i uchwytowi antywibracyjnemu.
- Wysoka odporność na przeciążenia dzięki bezpośredniemu chłodzeniu silnika. Głowicę z przekładnią można obracać skokowo co 90° (zapewnia to optymalne położenie wyłącznika, zależnie od zastosowania).
- Szybka, niewymagająca użycia narzędzi wymiana materiałów ściernych za pomocą nakrętki szybko mocującej.

#### w dostawie::

Uchwyt, osłona, nakrętka mocująca, klucz.

oznaczenie producenta: CG10-125

pobór mocy: 1000 W

maksymalna prędkość obrotowa: 11000 min<sup>-1</sup>

maks. Ø tarczy: 125 mm

maks. głębokość cięcia: 35 mm

masa: 2,1 kg

## Opis techniczny

Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
maks. głębokość cięcia	35 mm
masa	2,1 kg
pobór mocy	1000 W
częstotliwość sieciowa	50 Hz
cechy szczególne	krótka konstrukcja
maksymalna prędkość obrotowa	11000 min <sup>-1</sup>
Napięcie w sieci	240 V
maks. wibracje wg EN	8,5 m/s <sup>2</sup>
maks. Ø tarczy	125 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
oznaczenie producenta	CG10-125
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe