



Klucze nasadowe, kątowe, rozwartość klucza: 30mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	621341 30
GTIN	4062406750756
Klasa artykułu	62C

Opis

Wykonanie:

Odkuwane, przeznaczone do dużych obciążeń, nadzwyczaj wąskie pola tolerancji rozwartości. Specjalnie ukształtowana fajka przeznaczona do nakrętek na wysoko wystających śrubach. Z obu stron takie same rozwartości klucza. Wielk. 6 i 7 – z obu stron 6-kąt, od wielk. 8 – 6-kąt na długim uchwycie i 12-kąt na krótkim uchwycie. Odsadzone o ok. 90–95°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L₁: 310 mm

długość klucza L₂: 76 mm

Ø otworu F: 19 mm

Opis techniczny

profil czopu lub gniazda wyjściowego po stronie długiej	6-kątne
rozwartość klucza	30 mm
profil czopu lub gniazda wyjściowego po stronie krótkiej	12-kątne
Ø otworu F	19 mm
długość klucza L ₂	76 mm
długość klucza L ₁	310 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kątownik	90 - 95 stopni

materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	tak
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe