



Klucze nasadowe, kątowe, rozwartość klucza: 24mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	621341 24
GTIN	4062406750732
Klasa artykułu	62C

Opis

Wykonanie:

Odkuwane, przeznaczone do dużych obciążeń, nadzwyczaj wąskie pola tolerancji rozwartości. Specjalnie ukształtowana fajka przeznaczona do nakrętek na wysoko wystających śrubach. Z obu stron takie same rozwartości klucza. Wielk. 6 i 7 – z obu stron 6-kąt, od wielk. 8 – 6-kąt na długim uchwycie i 12-kąt na krótkim uchwycie. Odsadzone o ok. 90–95°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L₁: 248 mm

długość klucza L₂: 65 mm

Ø otworu F: 16 mm

Opis techniczny

Ø otworu F	16 mm
długość klucza L ₁	248 mm
profil czopu lub gniazda wyjściowego po stronie długiej	6-kątne
rozwartość klucza	24 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
profil czopu lub gniazda wyjściowego po stronie krótkiej	12-kątne
długość klucza L ₂	65 mm
kątownik	90 - 95 stopni

materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	tak
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe