



Latarka kieszonkowa, diodowa (LED) Core z bateriami, Typ: P4-CORE



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081370 P4-CORE
GTIN	4058205028493
Klasa artykułu	04B

Opis

Wykonanie:

Firma Ledlenser jest zaliczana do liderów technologicznych w zakresie latarek kieszonkowych diodowych (LED). Mają **obudowy aluminiowe zapewniające szczelność przed bryzgami wody**, wszystkie styki są złocone, a **wysokiej jakości soczewki** skupiają światło w sposób jednorodny i bezstratny. We wszystkich latarkach wysokiej klasy zastosowano opatentowany system **Advanced Fokus**.

Seria Ledlenser Core, nowa generacja znanej serii P.

· **Opcjonalnie w wersji z zasilaniem bateryjnym lub akumulatorowym.**

Advanced Focus System (AFS)

Advanced Focus System stanowi połączenie soczewki i reflektora, co potęguje zalety obu systemów. W rezultacie uzyskano doskonałe skupienie wiązki światła, a także w wysokim stopniu jednorodny, rozproszony stożek światła. Dzięki temu AFS zalicza się do najlepszych na świecie systemów skupiających światło w lampkach LED.

Rapid Focus

Konwencjonalne układy ogniskowania z mechaniką kręcenia zwykle wymagają obsługi oburęcznej. Natomiast system Rapid Focus umożliwia szybką regulację stożka świetlnego jedną ręką.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Baterie w komplecie.

stopień ochrony IP: IP 54

Funkcja latarki: Ognisko

Strumień światła: 120 lm

strumień światła, stopień 2: 60 lm

strumień światła, stopień 3: 15 lm

czas świecenia: 5 h

czas świecenia na stopniu 2: 9 h

czas świecenia na stopniu 3: 20 h

Opis techniczny

czas świecenia na stopniu 2	9 h
Źródło światła	Moduł LED
strumień światła, stopień 2	60 lm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Strumień światła	120 lm
typ baterii	Micro, AAA
oznaczenie producenta	P4 Core
długość całkowita	150 mm
masa	194 g
stopień ochrony IP	IP 54
czas świecenia	5 h
strumień światła, stopień 3	15 lm
Funkcja latarki	Ognisko
Ø główki	15 mm
Rapid Focus	tak
Advanced Focus System (AFS)	tak
czas świecenia na stopniu 3	20 h
Rodzaj produktu	Latarka