



Kieszonkowe latarki diodowe (LED) Core, Typ: P4R-CORE



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081468 P4R-CORE
GTIN	4058205020398
Klasa artykułu	04B

Opis

Wykonanie:

Firma Ledlenser jest zaliczana do liderów technologicznych w zakresie latarek kieszonkowych diodowych (LED). Mają **obudowy aluminiowe zapewniające szczelność przed bryzgami wody**, wszystkie styki są złączone, a **wysokiej jakości soczewki** skupiają światło w sposób jednorodny i bezstratny. Wszystkie lampy z główką świecącą z regulacją skupienia światła. Seria Ledlenser Core, nowa generacja znanej serii P.

- **Funkcja ściemniania.**
- **Wyjątkowo wysoka ochrona przed pyłem i wodą.**
- **Wygodne ładowanie akumulatora za pomocą systemu Magnetic Charge.**
- **Opcjonalnie w wersji z zasilaniem bateryjnym lub akumulatorowym.**

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie przewód USB do ładowania.

stopień ochrony IP: IP 54

Strumień światła: 200 lm

strumień światła, stopień 2: 90 lm

strumień światła, stopień 3: 15 lm

czas świecenia: 1,5 h

czas świecenia na stopniu 2: 3 h

czas świecenia na stopniu 3: 25 h

Opis techniczny

Ø główki	15 mm
----------	-------

Strumień światła	200 lm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
długość całkowita	150 mm
stopień ochrony IP	IP 54
strumień światła, stopień 2	90 lm
strumień światła, stopień 3	15 lm
czas świecenia na stopniu 2	3 h
masa	55 g
Liczba dołączonych akumulatorów	1
czas świecenia na stopniu 3	25 h
czas świecenia	1,5 h
Rodzaj produktu	Latarka