



Kieszonkowe latarki diodowe (LED) Core, Typ: P2R-CORE



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081468 P2R-CORE
GTIN	4058205020367
Klasa artykułu	04B

Opis

Wykonanie:

Firma Ledlenser jest zaliczana do liderów technologicznych w zakresie latarek kieszonkowych diodowych (LED). Mają **obudowy aluminiowe zapewniające szczelność przed bryzgami wody**, wszystkie styki są złączone, a **wysokiej jakości soczewki** skupiają światło w sposób jednorodny i bezstratny. Wszystkie lampy z główką świecącą z regulacją skupienia światła. Seria Ledlenser Core, nowa generacja znanej serii P.

- **Funkcja ściemniania.**
- **Wyjątkowo wysoka ochrona przed pyłem i wodą.**
- **Wygodne ładowanie akumulatora za pomocą systemu Magnetic Charge.**
- **Opcjonalnie w wersji z zasilaniem bateryjnym lub akumulatorowym.**

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie przewód USB do ładowania.

stopień ochrony IP: IP 54

Strumień światła: 120 lm

strumień światła, stopień 2: 50 lm

strumień światła, stopień 3: 15 lm

czas świecenia: 0,5 h

czas świecenia na stopniu 2: 1 h

czas świecenia na stopniu 3: 5 h

Opis techniczny

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
czas świecenia	0,5 h
długość całkowita	103 mm
strumień światła, stopień 3	15 lm
Strumień światła	120 lm
stopień ochrony IP	IP 54
masa	36 g
czas świecenia na stopniu 3	5 h
strumień światła, stopień 2	50 lm
czas świecenia na stopniu 2	1 h
Ø główki	15 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	1
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Latarka