



Kieszonkowe latarki diodowe (LED) Core, Typ: P7R-CORE



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081468 P7R-CORE
GTIN	4058205020510
Klasa artykułu	04B

Opis

Wykonanie:

Firma Ledlenser jest zaliczana do liderów technologicznych w zakresie latarek kieszonkowych diodowych (LED). Mają **obudowy aluminiowe zapewniające szczelność przed bryzgami wody**, wszystkie styki są złączone, a **wysokiej jakości soczewki** skupiają światło w sposób jednorodny i bezstratny. Wszystkie lampy z główką świecącą z regulacją skupienia światła. Seria Ledlenser Core, nowa generacja znanej serii P.

- **Funkcja ściemniania.**
- **Wyjątkowo wysoka ochrona przed pyłem i wodą.**
- **Wygodne ładowanie akumulatora za pomocą systemu Magnetic Charge.**
- **Opcjonalnie w wersji z zasilaniem bateryjnym lub akumulatorowym.**

Funkcja:

IP68: Ochrona przed skutkami długotrwałego zanurzenia (wodoszczelność) i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie przewód USB do ładowania.

stopień ochrony IP: IP 68

Strumień światła: 1000 lm

strumień światła, stopień 2: 440 lm

strumień światła, stopień 3: 15 lm

czas świecenia: 2 h

czas świecenia na stopniu 2: 4 h

czas świecenia na stopniu 3: 90 h

Opis techniczny

czas świecenia na stopniu 3	90 h
-----------------------------	------

masa	202 g
strumień światła, stopień 3	15 lm
strumień światła, stopień 2	440 lm
Ø główki	35 mm
czas świecenia na stopniu 2	4 h
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Strumień światła	1000 lm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
czas świecenia	2 h
długość całkowita	158 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	1
stopień ochrony IP	IP 68
Rodzaj produktu	Latarka