



Latarka czołowa LED z akumulatorkiem, Typ: H5R-CORE



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081479 H5R-CORE
GTIN	4058205020879
Klasa artykułu	04B

Opis

Wykonanie:

Wydajna, **przemysłowa** latarka czołowa LED o intuicyjnej obsłudze z bezstopniową regulacją jasności, wyjątkowo wysoka ochrona przed pyłem i wodą dzięki zastosowaniu technologii Flex Sealing Technology. Ledlenser Connecting System jako jednolite złącze umożliwia łatwe połączenie z wieloma akcesoriami.

- **Obrotowa główka i płynne ogniskowanie.**
- **Wymienna opaska czołowa, nadająca się do prania.**

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

stopień ochrony IP: IP 67

oznaczenie producenta: H5R Core

Strumień światła: 300 lm

strumień światła, stopień 2: 15 lm

Strumień świetlny ze wzmocnieniem: 500 lm

czas świecenia: 2 h

czas świecenia na stopniu 2: 50 h

Opis techniczny

Strumień świetlny ze wzmocnieniem	500 lm
stopień ochrony IP	IP 67
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy

zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
czas świecenia	2 h
Ø główki	32 mm
czas świecenia na stopniu 2	50 h
Strumień światła	300 lm
Liczba dołączonych akumulatorów	1
oznaczenie producenta	H5R Core
masa	167 g
strumień światła, stopień 2	15 lm
Rodzaj produktu	Latarka czołowa