

Garant**Uchwyt narzędziowy z grzechotką, całkowicie stalowe, długość całkowita: 117mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	148701 117
GTIN	4062406754655
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Z dwuszcękowym uchwytem zaciskowym do mocowania chwytów 4-kątnych. Przystawna poprzeczna przetyczka z rowkami do blokowania zatraskiem umieszczonymi pośrodku i na obu końcach. **Uchwyt w płaszczu ze stali szlachetnej.** Grzechotka przełączalna do obrotów w prawo i w lewo lub blokowana. **Wykonanie całkowicie stalowe**, do dużych obciążeń momentem obrotowym. Szczęki frezowane i hartowane zapewniają dużą odporność na obciążenia dynamiczne i optymalną twardość powierzchniową. **Ciężkie wykonanie** do gwintowników do M20.

Z sześciokątem **po stronie czołowej** z rozwarością klucza 22 mm.

Zastosowanie:

Nadają się zwłaszcza do gwintowania w trudno dostępnych miejscach.

wskazówka:

Wymiary 4-kątów gwintowników i rozwiertaków innych wielkości znajdują się w tabelach odpowiednich grup wyrobów.

Opis techniczny

zakres mocowania <input type="checkbox"/>	8,5 - 12,5 mm
długość całkowita	110 mm
do gwintowników ręcznych wg DIN 352	M13 – M20
Szczęki zamienne nr 148712 wielk.	117

materiał	całkowicie stalowe
Rodzaj produktu	Pokrętła do gwintowników