

Garant

Uchwyt narzędziowy z grzechotką, całkowicie stalowe, długość całkowita: 85mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	148701 85
GTIN	4062406754631
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Z dwuszcękowym uchwytem zaciskowym do mocowania chwytów 4-kątnych. Przystawna poprzeczna przetyczka z rowkami do blokowania zatrzaskiem umieszczonymi pośrodku i na obu końcach. **Uchwyt w płaszczu ze stali szlachetnej.** Grzechotka przełączalna do obrotów w prawo i w lewo lub blokowana. **Wykonanie całkowicie stalowe**, do dużych obciążeń momentem obrotowym. Szczęki frezowane i hartowane zapewniają dużą odporność na obciążenia dynamiczne i optymalną twardość powierzchniową.

Zastosowanie:

Nadają się zwłaszcza do gwintowania w trudno dostępnych miejscach.

wskazówka:

Wymiary 4-kątów gwintowników i rozwiertaków innych wielkości znajdują się w tabelach odpowiednich grup wyrobów.

Opis techniczny

długość całkowita	85 mm
do gwintowników ręcznych wg DIN 352	M3 – M10

zakres mocowania □	2,5 - 5,5 mm
Szczęki zamienne nr 148712 wielk.	85
materiał	całkowicie stalowe
Rodzaj produktu	Pokrętła do gwintowników