

**Uchwyty do wytaczadeł E2, VDI 16, otwór d2 (H7): 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319305 8
GTIN	4062406745875
Klasa artykułu	32U

Opis**Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58+/-2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Przewiercony chwyt VDI.
- Z dwoma kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zalety:

- Odpowiednie również do dłuższych wytaczaków.
- Indywidualna regulacja długości wytaczaków.

Zastosowanie:

Do toczenia wewnętrznego w połączeniu z oprawką do wytaczaków.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, ark. 2.

Opis techniczny

l_7	34 mm
otwór d_2 (H7)	8 mm
l_6	44 mm
Gwint kanału chłodzenia	M5
średnica gwintu śruby mocującej	M6

Karta danych

Kształt	E
Wielkość VDI	VDI 16
d ₆	40 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 16
Rodzaj produktu	Uchwyty wytaczaków VDI