

**Oprawki do wytaczaków E2, VDI 20, otwór d2 (H7): 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319310 12
GTIN	4062406754839
Klasa artykułu	32U

Opis**Zastosowanie:**

Do toczenia wewnętrznego w połączeniu z oprawką do wytaczaków.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

l_6	50 mm
otwór d_2 (H7)	12 mm
l_7	41 mm
Gwint kanału chłodzenia	M6
średnica gwintu śruby mocującej	M8
Kształt	E
Wielkość VDI	VDI 20
d_6	50 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 20
Rodzaj produktu	Uchwyty wytaczaków VDI

