

**Oprawki, kształt E1, VDI 20, otwór d2 (H6): 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319155 20
GTIN	4062406755164
Klasa artykułu	32U

**Opis****Zastosowanie:**

Do wiercenia z chłodzeniem wewnętrznym wiertłami z płytkami skrawającymi.

**Norma:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Kształt: E

Kod kolorów dla chwytów VDI: VDI 20

Ø zewn. d<sub>3</sub>: 40 mm

l<sub>1</sub> -0,2: 67 mm

l<sub>2</sub>: 54 mm

**Opis techniczny**

otwór d <sub>2</sub> (H6)	20 mm
l <sub>1</sub> -0,2	67 mm
Ø zewn. d <sub>3</sub>	40 mm
l <sub>2</sub>	54 mm
Kształt	E
Wielkość VDI	VDI 20

d <sub>6</sub>	50 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 20
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI