

**Oprawki, kształt E1, VDI 25, otwór d2 (H6): 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319165 20
GTIN	4062406755195
Klasa artykułu	32U

Opis**Zastosowanie:**

Do wiercenia z chłodzeniem wewnętrznym wiertłami z płytkami skrawającymi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Kształt: E

Kod kolorów dla chwytów VDI: VDI 25

Ø zewn. d₃: 40 mm

l₁ -0,2: 67 mm

l₂: 54 mm

Opis techniczny

l ₁ -0,2	67 mm
Ø zewn. d ₃	40 mm
l ₂	54 mm
otwór d ₂ (H6)	20 mm
Kształt	E
Wielkość VDI	VDI 25

d ₆	58 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 25
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI