

**Oprawki, kształt E1, VDI 30, otwór d2 (H6): 40mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319175 40
GTIN	4062406755256
Klasa artykułu	32U

Opis**Zastosowanie:**

Do wiercenia z chłodzeniem wewnętrznym wiertłami z płytkami skrawającymi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Kształt: E

Kod kolorów dla chwytów VDI: VDI 30

Ø zewn. d₃: 65 mm

l₁ -0,2: 90 mm

l₂: 73 mm

Opis techniczny

l ₁ -0,2	90 mm
otwór d ₂ (H6)	40 mm
l ₂	73 mm
Ø zewn. d ₃	65 mm
Kształt	E
Wielkość VDI	VDI 30

d ₆	68 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI