

**Oprawki, kształt E1, VDI 50, otwór d2 (H6): 32mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319215 32
GTIN	4062406755331
Klasa artykułu	32U

**Opis****Zastosowanie:**

Do wiercenia z chłodzeniem wewnętrznym wiertłami z płytkami skrawającymi.

**Norma:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Kształt: E

Kod kolorów dla chwytów VDI: VDI 50

Ø zewn. d<sub>3</sub>: 52 mm

l<sub>1</sub> -0,2: 71 mm

l<sub>2</sub>: 63 mm

**Opis techniczny**

l <sub>1</sub> -0,2	71 mm
Ø zewn. d <sub>3</sub>	52 mm
otwór d <sub>2</sub> (H6)	32 mm
l <sub>2</sub>	63 mm
Kształt	E
Wielkość VDI	VDI 50

d <sub>6</sub>	98 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 50
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI