

**Oprawki, kształt E1, VDI 50, otwór d2 (H6): 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319215 25
GTIN	4062406755324
Klasa artykułu	32U

Opis**Zastosowanie:**

Do wiercenia z chłodzeniem wewnętrznym wiertłami z płytkami skrawającymi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Kształt: E

Kod kolorów dla chwytów VDI: VDI 50

Ø zewn. d₃: 45 mm

l₁ -0,2: 75 mm

l₂: 59 mm

Opis techniczny

otwór d ₂ (H6)	25 mm
Ø zewn. d ₃	45 mm
l ₁ -0,2	75 mm
l ₂	59 mm
Kształt	E
Wielkość VDI	VDI 50

d ₆	98 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 50
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI