

Garant GRIDLINE

Segment nóg z modułem zasilającym i sprężonego powietrza, Wysokość 800 mm, Typ: CH**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927067 CH
GTIN	4062406755621
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Z rury stalowej, szerokość 50 mm, z usztywnieniami poprzecznymi i zamocowaniem regulacji wysokości w rastrze co 25 mm. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Przepusty kablowe umożliwiają łatwe i prawidłowe układanie przewodów mediów / kabli.

w dostawie::

Segment nóg z dwoma gniazdami ze stykiem ochronnym włącznie z materiałami montażowymi, bez okablowania.

Złączka bezpieczna do obsługi jedną ręką, złączka szybkozamykająca szer. nom. 7,2 i gwint przyłączeniowy 3/8 cala, do 10 bar.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakierowanie proszkowe.**

wskazówka:

Segmenty nóg bez ściany tylnej lub obudowy wymagają zastosowania węzłówek nr 927122 w celu usztywnienia. Wysokość odpowiada krawędzi dolnej blatu roboczego.

Zmontowane stoły warsztatowe muszą być zabezpieczone przed przewróceniem.

Opis techniczny

wysokość	800 mm
napięcie znamionowe	250 V
pasuje do blatów o głębokości	750 mm
Gniazdo, typ	J
prąd znamionowy	10 A
głębokość	700 mm
szerokość	50 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	Wysokość 800 mm
Rodzaj produktu	Moduły zasilające

Akcesoria

Kompensacja wysokości stołów warsztatowych GridLine Typ M12	927090 M12
Ślizgi podłogowe, zestaw 2-elem. Typ 2	927092 2