

Garant GRIDLINE

**Segment nóg z modulem zasilającym, Wysokość 900 mm, Typ: DK****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927063 DK
GTIN	4062406755591
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Z rury stalowej, szerokość 50 mm, z usztywnieniami poprzecznymi i zamocowaniem regulacji wysokości w rastrze co 25 mm. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Przepusty kablowe umożliwiają łatwe i prawidłowe układanie przewodów mediów / kabli.

**w dostawie::**

Segment nóg z dwoma gniazdami ze stykiem ochronnym włącznie z materiałami montażowymi, bez okablowania.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, **lakierowanie proszkowe.**

**wskazówka:**

Segmenty nóg bez ściany tylnej lub obudowy wymagają zastosowania węzłówek nr 927122 w celu usztywnienia. Wysokość odpowiada krawędzi dolnej blatu roboczego.

Zmontowane stoły warsztatowe muszą być zabezpieczone przed przewróceniem.

**Opis techniczny**

prąd znamionowy	16 A
Gniazdo, typ	K

głębokość	700 mm
wysokość	800 mm
pasuje do blatów o głębokości	750 mm
napięcie znamionowe	250 V
szerokość	50 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	Wysokość 900 mm
Rodzaj produktu	Moduły zasilające

## Akcesoria

Kompensacja wysokości stołów warsztatowych GridLine Typ M12	927090 M12
Ślizgi podłogowe, zestaw 2-elem. Typ 2	927092 2