

Garant GRIDLINE

Segment nóg z modułem zasilającym i sprężonego powietrza, Wysokość 800 mm, Typ: DK**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927067 DK
GTIN	4062406755645
Klasa artykułu	9GG

Opis**UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

Z rury stalowej, szerokość 50 mm, z usztywnieniami poprzecznymi i zamocowaniem regulacji wysokości w rastrze co 25 mm. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Przepusty kablowe umożliwiają łatwe i prawidłowe układanie przewodów mediów / kabli.

w dostawie::

Segment nóg z dwoma gniazdami ze stykiem ochronnym włącznie z materiałami montażowymi, bez okablowania.

Ze złączką pneumatyczną i przyłączem sprężonego powietrza 3/8 cala, do 10 bar.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakierowanie proszkowe.**

wskazówka:

Segmenty nóg bez ściany tylnej lub obudowy wymagają zastosowania węzłówek nr 927122 w celu usztywnienia. Wysokość odpowiada krawędzi dolnej blatu roboczego.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 900 mm

szerokość: 50 mm

głębokość: 700 mm

Gniazdo, typ: K
napięcie znamionowe: 250 V
prąd znamionowy: 16 A

Opis techniczny

Gniazdo, typ	K
wysokość	900 mm
głębokość	700 mm
napięcie znamionowe	250 V
prąd znamionowy	16 A
pasuje do blatów o głębokości	750 mm
szerokość	50 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	Wysokość 800 mm
Rodzaj produktu	Moduły zasilające