



Latarka czołowa LED z baterią, typ: H5-CORE



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081390 H5-CORE
GTIN	4058205020848
Klasa artykułu	04B

Opis

Wykonanie:

Wydajna, **przemysłowa** latarka czołowa LED o intuicyjnej obsłudze z bezstopniową regulacją jasności, wyjątkowo wysoka ochrona przed pyłem i wodą dzięki zastosowaniu technologii Flex Sealing Technology. Ledlenser Connecting System jako jednolite złącze umożliwia łatwe połączenie z wieloma akcesoriami.

- **Obrotowa główka i płynne ogniskowanie.**
- **Wymienna opaska czołowa, nadająca się do prania.**

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

stopień ochrony IP: IP 67

oznaczenie producenta: H5 Core

Strumień światła: 200 lm

strumień światła, stopień 2: 15 lm

Strumień świetlny ze wzmocnieniem: 350 lm

czas świecenia: 2 h

czas świecenia na stopniu 2: 20 h

Opis techniczny

masa	178 g
stopień ochrony IP	IP 67
czas świecenia	2 h

czas świecenia na stopniu 2	20 h
Ø główki	32 mm
strumień światła, stopień 2	15 lm
Strumień światła	200 lm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
oznaczenie producenta	H5 Core
typ baterii	Mignon, AA
Liczba dołączonych baterii	2
Strumień świetlny ze wzmocnieniem	350 lm
Rodzaj produktu	Latarka czołowa