




Ładowarka, Typ: C-MULTI



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081590 C-MULTI
GTIN	4013674161126
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Sterowane mikrokontrolerem stanowisko ładowania i konserwacji akumulatorów z **układem nadzoru poszczególnych ogniw** i rozpoznawania uszkodzeń akumulatora. Wskazania stanu każdej komory ładowania, automatyczne wyłączenie po zakończeniu ładowania, zabezpieczenie przed przeładowaniem i **ładowanie konserwacyjne**. Napięcie wejściowe 100–240 V. Z inteligentną technologią ładowania „PERFECT 7” (szybki test pojemności, delikatne ładowanie wstępne, analiza stanu akumulatora, tryb szybkiego ładowania, funkcja wyłączania IQ, funkcja pełnego naładowania „Top#Off”, ładowanie podtrzymujące) i 3-kolorowym wyświetlaczem LED umożliwiającym odczyt stanu ogniw.

Zastosowanie:

Stanowiska ładowania akumulatorów NiMH: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D oraz 1 × blok 9 V.

złącze: Złącze Digimatic

napięcie znamionowe: 100 - 240 V

maksymalny prąd ładowania: 0,8 A

Maksymalna liczba stanowisk ładowania: 5

długość: 151,8 mm

szerokość: 47 mm

wysokość: 149,6 mm

Opis techniczny

długość	151,8 mm
maksymalny prąd ładowania	0,8 A
częstotliwość sieciowa	50 Hz
wysokość	149,6 mm
napięcie znamionowe	100 - 240 V
szerokość	47 mm
Maksymalna liczba stanowisk ładowania	5
złącze	Złącze Digimatic
Rodzaj produktu	Ładowarka