

AEG

**Akumulatorowa, udarowa wiertarko-wkrętarka bez akumulatora i ładowarki,
typ: BSB18C2BL**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070227 BSB18C2BL
GTIN	4058546324056
Klasa artykułu	07A

Opis techniczny

oznaczenie producenta	BSB18C2BL-0
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
Masa bez akumulatorów	1,6 kg
Napięcie akumulatorów	18 V
maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	13 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
długość	183 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	0
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	500 min ⁻¹

maksymalny moment obrotowy	60 Nm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	40 mm
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1950 min ⁻¹
konstrukcja silnika	Bezsztotkowy
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka udarowa