

Garant**VNMG 160408, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251734 HB7130-2
GTIN	4062406765033
Klasa artykułu	21G

Opis

VNMG 160408 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,05 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 270 m/min

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
Łamacz wiórów	VS
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7130-2

Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
posuw f	0,05 - 0,4 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia