

Garant**DN.G 110408, Gatunek: HB725-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250754 HB725-1
GTIN	4062406750589
Klasa artykułu	21G

Opis

DN.G 110408 HB725-1 Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 6 mmposuw f : 0,05 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 250 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	UNI
Gatunek	HB725-1
posuw f	0,05 - 0,6 mm/obr,
tolerancja	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DN.G 110408
głębokość skrawania a_p	0,2 - 6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 250 m/min
Łamacz wiórów	UM1
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia